


**HOLEX****Sada nastavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 210****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	313725 210
GTIN	4062406699246
Třída artiklu	32R

**Popis****Provedení:**

**Přesně vyfrézované** drážky a ozubení, **nečerněné**.

**Materiál:**

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

**Vhodné pro:**

**Silová sklíčidla** firmy Schunk, Röhmm a jiné výrobky.

**Zvláštní příslušenství:**

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

**Upozornění:**

- Pro přizpůsobení sklíčidlu porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).
- Nastavbové čelisti z hliníku, na poptávku.

**Technický popis**

Výška H	45 mm
Pro závit DIN 912	M12
Pro typ sklíčidla	210 mm
Šířka drážky D	14 mm
Vzdálenost otvoru a	24 mm
Délka L	95 mm

Vzdálenost otvoru b	25 mm
Šířka B	35 mm
Vhodné pro barevný kód	Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo