


HOLEX**Sada nastavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 210****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	313745 210
GTIN	4062406699291
Třída artiklu	32R

Popis**Provedení:**

Nástavbová čelist měkká, dlouhá, ozubení 1,5×60°.

Přesně vyfrézované drážky a ozubení, **nečerněné**.

Zešikmené pro malé upínání Ø.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhmm a jiné výrobky.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

Upozornění:

- **Pro přizpůsobení sklíčidla porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).**
- **Nástavbové čelisti z hliníku, na poptávku.**

Technický popis

Šířka B	35 mm
Délka L	102 mm
Vzdálenost otvoru b	25 mm
Výška H	40 mm
Šířka drážky D	14 mm

Vzdálenost otvoru a	20 mm
Pro závit DIN 912	M12
Pro typ sklíčidla	210 mm
Vhodné pro barevný kód	Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo