

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Sada závitových vložek 100dílná, 1,5×D, Druh / velikost závitu: M10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	082818 M10
GTIN	4250361212130
Třída artiklu	04D

Popis**Provedení:**

Metrické závitové vložky z nerezového drátu z ušlechtilé oceli tvarovaného do pružiny. Závit po závitu volně průchozí, unášecí čep je po zapuštění na zářez (místo bezpečného lomu) oddělen. Optimalizovaná konstrukce s novým rozsahem zavádění, který umožňuje použití jako šroub - přiložit a zašroubovat.

Velmi pevné, volně průchozí závitové vložky z ušlechtilé oceli s **vysokou odolností vůči opotřebení, nízkým třením závitu** s úzkými tolerancemi, **vysokou kvalitou povrchu i odolností vůči korozi a vysokým teplotám**. Osvědčená kvalita z drátu s kosočtvercovým profilem, který je tvarován do pružné šroubovice. Díky tomu vzniká oboustranně použitelný vnitřní závit. Pružná konstrukce umožňuje rovnoměrné rozložení zátěže a pnutí a vytváří tak **trvalé šroubové spojení nejvyšší kvality pro všechna provozní zatížení** (statické, dynamické) s **ideálním přenosem síly**. Jednoduše uspořádaný rozsah zavádění zaručuje **nekomplikanou rychlou montáž**, protože závitovou vložku lze přiložit a vestavěným vřetenem zašroubovat jako šroub bez nástrojové objímky a zaváděcí patrony.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing < 12$ mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Použití:

K hospodárné **obnově poškozených** nebo **opotřebovaných závitů** a jako konstrukční prvek k **pancéřování závitů** při použití materiálů s malou pevností ve stříhu (např. hliníkové a hořčíkové slitiny).

Upozornění:

Samojistící vložky a další rozměry možno dodat na poptávku.

- **Vhodné mezní kalibrační trny pro kontrolu závitů viz č. 486000 a násl.**
- **Samozajišťovací vložky, jiné rozměry a závitové vložky UNC / UNF k dodání na poptávku.**

Obsah sady: 100

Technický popis

Obsah sady	100
Druh závitu	M10
Stoupání závitu	1,5
Atribut názvu produktu	1,5×D
Maximální hloubka závitu	1,5×D
Druh produktu	Závitová vložka

Příslušenství

Vestavné vřeteno Druh / velikost závitu M10	082808 M10
---	------------