

Mitutoyo**Vnitřní měřicí přístroj s úchylkoměrem, Rozsah měření: 18-35mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	435203 18-35
GTIN	4946368854885
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Samostředicí vnitřní měřicí přístroj se třemi příkládacími body. Přístrojový držák a úchylkoměr matově chromované. Úchylkoměr chráněn proti nárazu plastovým pouzdrem. Přístrojový držák tepelně izolován ochranou ruky. Různě dlouhými výměnnými dotykovými čepy a mezikroužky se měřicí přístroj nastavuje na \varnothing otvoru.

Měřicí čep s TK dotykovou kuličkou.

Použití:

Jako samostředicí komparační měřicí přístroj pro kontrolu \varnothing přesnosti, válcovitosti a kruhovitosti otvorů.

Rozsah dodávky:

Včetně číselníkového úchylkoměru č. 432051 vel.10/58 s odečtem 1/100-mm.

Technický popis

Rozsah měření	18 - 35 mm
Přesnost opakování bez úchylkoměru	0,5 μ m
Šířka středícího talíře	12,7 mm
Hloubka měření	100 mm

Počet měřících čepů	9
Norma	Výrobní norma
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C1
Kalibrování	C4
Druh produktu	2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Služby

Kalibrování Vnitřní měřicí přístroj (konstrukce B + C) Maximální rozsah měření 60 mm	023210 60
Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 10 mm	023000 10
Kalibrace DAkkSVnitřní měřicí přístroj (konstrukce B + C) Maximální rozsah měření 60 mm	023220 60
Kalibrace DAkkSÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5

Příslušenství

Distanční kroužek vnitřní Ø 5,3 mm Šířka kroužku 0,5 mm	435220 0,5
Distanční kroužek vnitřní Ø 5,3 mm Šířka kroužku 1 mm	435220 1