

Garant**Držák na rádiusové vyměnitelné břitové destičky, Výška stopky h: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	294500 25
GTIN	4062406706548
Třída artiklu	21T

Popis**Provedení:**

S broušenou dosedací plochou a polohovacími kolíky k uchycení rádiusových vyměnitelných břitových destiček.

Použití:

K obrábění konvexních poloměrů u vnějších průměrů nebo otvorů.

Vhodné pro:

Rádiusové vyměnitelné břitové destičky č. 294510 a 216841.

Upozornění:

D_{\min} odpovídá nejmenšímu možnému vnitřnímu průměru součásti, aby nedošlo ke kolizi.

Technický popis

Celková délka L	150 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	269021 2 (TX15; 3 Nm)
D_{\min}	20 mm
L_4	30 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	294510
b	25 mm
Rádiusové frézování	dopředu
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený
utahovací moment 3,0 Nm

211750 3,0

Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Profil
Torx® TX15

675155 TX15