

**Garant****Držák na rádiusové vyměnitelné břitové destičky, Výška stopky h: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	294500 16
GTIN	4062406706524
Třída artiklu	21T

**Popis****Provedení:**

S broušenou dosedací plochou a polohovacími kolíky k uchycení rádiusových vyměnitelných břitových destiček.

**Použití:**

K obrábění konvexních poloměrů u vnějších průměrů nebo otvorů.

**Vhodné pro:**

Rádiusové vyměnitelné břitové destičky č. 294510 a 216841.

**Upozornění:**

$D_{\min}$  odpovídá nejmenšímu možnému vnitřnímu průměru součásti, aby nedošlo ke kolizi.

**Technický popis**

Celková délka L	100 mm
$L_4$	30 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	269021 2 (TX15; 3 Nm)
$D_{\min.}$	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	294510
b	16 mm
Rádiusové frézování	dopředu
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený  
utahovací moment 3,0 Nm

211750 3,0

Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Profil  
Torx® TX15

675155 TX15