

**Garant****Válcová čelní hrubovací a dokončovací fréza NF, TiN, Ø×šířka js16: 63X40 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	182520 63X40
GTIN	4045197096982
Třída artiklu	11U

**Popis****Provedení:****Podbroušený profil.****Hrubovací a dokončovací fréza** s plochými hlavami zubů.**Upozornění:** $f_z$  pro  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .

Otvor Ø H7: 27 mm

Počet zubů Z: 8

Posuv  $f_z$  pro obvodové frézování v oceli  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,07 mm**Technický popis**

Otvor Ø H7	27 mm
Ø břitu $D_c$	63 mm
Počet zubů Z	8
Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Provedení stopky	s otvorem
Celková výška	40 mm

Povlak	TiN
Řezný materiál	HSS Co 5
Norma	DIN 1880 T1
Profil frézování	NF
Tolerance jmenovitý Ø	js16
Upínač čelní válcové frézy	s lícovanou drážkou
Úhel sklonu šroubovice	27 stupeň
Směr přísuvu	horizontální a šikmý
Vnitřní chlazení	ne
Rohový úhel čela	90 stupeň
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Válcová fréza