

Mitutoyo**Vnitřní měřicí přístroj s úchylkoměrem, Rozsah měření: 50-150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	435203 50-150
GTIN	4946368854908
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Samostředící vnitřní měřicí přístroj se třemi příkládacími body. Přístrojový držák a úchylkoměr matově chromované. Úchylkoměr chráněn proti nárazu plastovým pouzdrem. Přístrojový držák tepelně izolován ochranou ruky. Různě dlouhými výměnnými dotykovými čepy a mezikroužky se měřicí přístroj nastavuje na \varnothing otvoru.

Měřicí čep s TK dotykovou kuličkou.

Použití:

Jako samostředící komparační měřicí přístroj pro kontrolu \varnothing přesnosti, válcovitosti a kruhovitosti otvorů.

Rozsah dodávky:

Včetně číselníkového úchylkoměru č. 432051 vel.10/58 s odečtem 1/100-mm.

Technický popis

Hloubka měření	150 mm
Přesnost opakování bez úchylkoměru	0,5 μ m
Šířka středícího talíře	38 mm
Počet měřicích čepů	11

Rozsah měření	50 - 150 mm
Norma	Výrobní norma
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C1
Kalibrování	C4
Druh produktu	2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 10 mm	023000 10
Kalibrování Vnitřní měřicí přístroj (konstrukce B + C) Maximální rozsah měření 160 mm	023210 160
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5

Příslušenství

Distanční kroužek vnitřní Ø 6,3 mm Šířka kroužku 3 mm	435230 3
Distanční kroužek vnitřní Ø 6,3 mm Šířka kroužku 2 mm	435230 2
Distanční kroužek vnitřní Ø 6,3 mm Šířka kroužku 1 mm	435230 1
Distanční kroužek vnitřní Ø 6,3 mm Šířka kroužku 0,5 mm	435230 0,5
Adaptér pro 2bodové přesné vnitřní měřicí přístroje SU1 ks Typ 35-90	439914 35-90
Prodloužení (50 mm)	435210