

Garant**Vyvrtačací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 8/05mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261378 8/05
GTIN	4062406710736
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0501..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
Celková délka L	80 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	8 mm
Středové přesazení L_3	3 mm
Délka hlavy L_1	15 mm
Upínací výška L_2	7,5 mm
Úhel nastavení κ	140 stupeň
Velikost destiček	5 mm
Ø stopky D_s	8 mm
ISO kód držáku	A08F SVOCR/L05
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtačací tyč

