

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 8/05mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261379 8/05
GTIN	4062406710781
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Úhel nastavení $\kappa$	140 stupeň
Délka hlavy $L_1$	15 mm
Celková délka $L$	80 mm
ISO kód držáku	A08F SVOCR/L05
Středové přesazení $L_3$	3 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	8 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0501..
Velikost destiček	5 mm
Ø stopky $D_s$	8 mm
Upínací výška $L_2$	7,5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

