

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11 mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261378 16/11
GTIN	4062406710767
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Ø stopky $D_s$	16 mm
Středové přesazení $L_3$	9 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Úhel nastavení $\kappa$	140 stupeň
Upínací výška $L_2$	15 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	22 mm
Velikost destiček	11 mm
ISO kód držáku	A16M SVOCR/L11
Délka hlavy $L_1$	35 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Celková délka $L$	150 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

