

Garant**Vyvrtačací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 12/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261379 12/07
GTIN	4062406710804
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	13 mm
Středové přesazení L_3	6,5 mm
Úhel nastavení κ	140 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Upínací výška L_2	11 mm
ISO kód držáku	A12L SVOCR/L07
Délka hlavy L_1	24 mm
Velikost destiček	7 mm
Celková délka L	140 mm
Ø stopky D_s	12 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtačací tyč

