

**Garant****Vyvrtačací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 10/07mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261379 10/07
GTIN	4062406710798
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Úhel nastavení $\kappa$	140 stupeň
Středové přesazení $L_3$	5,5 mm
Délka hlavy $L_1$	22 mm
Celková délka $L$	100 mm
ISO kód držáku	A10H SVOCR/L07
Upínací výška $L_2$	9 mm
Ø stopky $D_s$	10 mm
Velikost destiček	7 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	11 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtačací tyč

