

Garant**Vyvrtačací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 12/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261378 12/07
GTIN	4062406710750
Třída artiklu	21T

Technický popis

Celková délka L	140 mm
Délka hlavy L ₁	24 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	13 mm
Velikost destiček	7 mm
Středové přesazení L ₃	6,5 mm
Ø stopky D _s	12 mm
ISO kód držáku	A12L SVOCR/L07
Upínací výška L ₂	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Úhel nastavení κ	140 stupeň
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtačací tyč

