

Garant**Vyvrtačací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 10/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261378 10/07
GTIN	4062406710743
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Upínací výška L ₂	9 mm
Velikost destiček	7 mm
Středové přesazení L ₃	5,5 mm
Celková délka L	100 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	11 mm
Délka hlavy L ₁	22 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
ISO kód držáku	A10H SVOCR/L07
Ø stopky D _s	10 mm
Úhel nastavení κ	140 stupeň
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtačací tyč

