

Garant**Vyvrtačací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261379 20/11
GTIN	4062406710828
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Ø stopky D_s	20 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	24 mm
Úhel nastavení κ	140 stupeň
Upínací výška L_2	19 mm
Celková délka L	180 mm
Středové přesazení L_3	11 mm
Délka hlavy L_1	40 mm
Velikost destiček	11 mm
ISO kód držáku	A20Q SVOCR/L11
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtačací tyč

