

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261379 16/11
GTIN	4062406710811
Třída artiklu	21T

Technický popis

Celková délka L	150 mm
ISO kód držáku	A16M SVOCR/L11
Úhel nastavení κ	140 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Ø minimálního předvrtání D_{\min}	22 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Ø stopky D_s	16 mm
Velikost destiček	11 mm
Středové přesazení L_3	9 mm
Upínací výška L_2	15 mm
Délka hlavy L_1	35 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

