

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 8/05mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261376 8/05
GTIN	4062406710835
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	8 mm
Úhel nastavení κ	140 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0501..
Velikost destiček	5 mm
Středové přesazení L_3	3 mm
Upínací výška L_2	7,5 mm
Délka hlavy L_1	26 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
ISO kód držáku	E08F SVOCR/L05
Celková délka L	80 mm
Ø stopky D_s	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč