

**Garant****Vyvrtačací tyč ocel spirálová, levá, Ø stopky / velikost destičky: 10/07mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261377 10/07
GTIN	4062406710866
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Velikost destiček	7 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	5,5 mm
Úhel nastavení κ	140 stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Upínací výška L <sub>2</sub>	9 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	11 mm
Celková délka L	100 mm
ISO kód držáku	E10H SVOCR/L07
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levá
Hloubka vnitřního soustružení do	8×D
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtačací tyč

