

Garant**Vyvrtávací tyč ocel spirálová, levá, Ø stopky / velikost destičky: 8/05mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261377 8/05
GTIN	4062406710859
Třída artiklu	21T

Technický popis

Středové přesazení L_3	3 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0501..
Délka hlavy L_1	26 mm
Celková délka L	80 mm
Ø stopky D_s	8 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	8 mm
Upínací výška L_2	7,5 mm
Úhel nastavení κ	140 stupeň
Velikost destiček	5 mm
ISO kód držáku	E08F SVOCR/L05
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levá
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

Vyvrtávací tyč