

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, levý, Ø stopky / velikost destičky: 10/11mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260933 10/11
GTIN	4062406711023
Třída artiklu	21T

Technický popis

Středové přesazení L_3	6,2 mm
Upínací výška L_2	9 mm
Ø stopky D_s	10 mm
Řada	GARANT Master
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
ISO kód držáku	A10K STFCCR/L11
Velikost destiček	11 mm
Délka hlavy L_1	22 mm
Celková délka L	125 mm
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Ø minimálního předvrtání D_{min}	12 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč