

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, levý, Ø stopky / velikost destičky: 12/11mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260933 12/11
GTIN	4062406711030
Třída artiklu	21T

Technický popis

Úhel nastavení κ	90 stupeň
Středové přesazení L_3	7,2 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Upínací výška L_2	11 mm
Ø stopky D_s	12 mm
Řada	GARANT Master
Velikost destiček	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Celková délka L	140 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	14 mm
Délka hlavy L_1	24,3 mm
ISO kód držáku	A12L STFCCR/L11
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč