

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, levý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260933 16/11 |
| GTIN | 4062406711047 |
| Třída artiklu | 21T |

Technický popis

| | |
|--|-----------------|
| Celková délka L | 180 mm |
| Ø stopky D _s | 16 mm |
| Velikost destiček | 11 mm |
| Ø minimálního předvrtání D _{min} | 18 mm |
| Upínací výška L ₂ | 15 mm |
| Středové přesazení L ₃ | 9,2 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | TC.. 1102.. |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 7 |
| Řada | GARANT Master |
| ISO kód držáku | A16Q STFCCR/L11 |
| Délka hlavy L ₁ | 31 mm |
| Úhel nastavení κ | 90 stupeň |
| Norma | DIN 8024 |
| Způsob použití | levý |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D |
| Vnitřní chlazení | ano |

| | |
|---------------|------------------------------|
| Použití | Podélné soustružení, vnitřní |
| Druh produktu | vyvrtávací tyč |