

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261128 16/11
GTIN	4062406711061
Třída artiklu	21T

Technický popis

Středové přesazení L_3	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Délka hlavy L_1	31 mm
Celková délka L	180 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1103..
ISO kód držáku	A16Q SVUBR/L11
Ø minimálního předvrtání D_{min}	20 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Řada	GARANT Master
Upínací výška L_2	15 mm
Velikost destiček	11 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč