

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, levý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260933 20/11
GTIN	4062406711054
Třída artiklu	21T

Technický popis

Úhel nastavení κ	90 stupeň
Celková délka L	200 mm
Velikost destiček	11 mm
Ø stopky D_s	20 mm
ISO kód držáku	A20R STFCCR/L11
Středové přesazení L_3	11,1 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Řada	GARANT Master
Ø minimálního předvrtání D_{min}	22 mm
Délka hlavy L_1	36 mm
Upínací výška L_2	18 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč