

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261128 20/11
GTIN	4062406711078
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L_1	36 mm
Upínací výška L_2	18 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
ISO kód držáku	A20R SVUBR/L11
Celková délka L	200 mm
Řada	GARANT Master
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D_s	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1103..
Středové přesazení L_3	13 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	24 mm
Velikost destiček	11 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč