

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, levá, Ø stopky / velikost destičky: 25/16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261129 25/16
GTIN	4062406711115
Třída artiklu	21T

Technický popis

Upínací výška L_2	23 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	31 mm
Ø stopky D_s	25 mm
Délka hlavy L_1	40 mm
Středové přesazení L_3	17 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Velikost destiček	16 mm
ISO kód držáku	A25R SVUBR/L16
Celková délka L	200 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1604..
Řada	GARANT Master
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levá
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč