

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, levá, Ø stopky / velikost destičky: 20/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261129 20/11
GTIN	4062406711108
Třída artiklu	21T

Technický popis

Celková délka L	200 mm
Upínací výška L ₂	18 mm
Řada	GARANT Master
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Ø minimálního předvrtání D _{min}	24 mm
ISO kód držáku	A20R SVUBR/L11
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1103..
Ø stopky D _s	20 mm
Délka hlavy L ₁	36 mm
Středové přesazení L ₃	13 mm
Velikost destiček	11 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levá
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano

Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč