

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, levá, Ø stopky / velikost destičky: 20/11mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261319 20/11
GTIN	4062406711139
Třída artiklu	21T

Technický popis

Upínací výška L_2	18 mm
Řada	GARANT Master
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Velikost destiček	11 mm
ISO kód držáku	A20R SVUCR/L11
Délka hlavy L_1	36 mm
Celková délka L	200 mm
Ø stopky D_s	20 mm
Středové přesazení L_3	13 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø minimálního předvrtání D_{min}	24 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levá
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč