

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, levá, Ø stopky / velikost destičky: 25/16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261319 25/16
GTIN	4062406711146
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1604..
Řada	GARANT Master
Středové přesazení L ₃	17 mm
Celková délka L	200 mm
ISO kód držáku	A25R SVUCR/L16
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Upínací výška L ₂	23 mm
Délka hlavy L ₁	40 mm
Velikost destiček	16 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø minimálního předvrtání D _{min}	31 mm
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levá
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano

Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč