

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, levá, Ø stopky / velikost destičky: 16/11mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 261319 16/11 |
| GTIN | 4062406711122 |
| Třída artiklu | 21T |

Technický popis

| | |
|--|----------------|
| ISO kód držáku | A16Q SVUCR/L11 |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 7 |
| Řada | GARANT Master |
| Ø minimálního předvrtání D_{min} | 20 mm |
| Ø stopky D_s | 16 mm |
| Celková délka L | 180 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | VC.. 1103.. |
| Délka hlavy L_1 | 31 mm |
| Velikost destiček | 11 mm |
| Úhel nastavení κ | 93 stupeň |
| Středové přesazení L_3 | 11 mm |
| Upínací výška L_2 | 15 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Způsob použití | levá |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 3xD |
| Vnitřní chlazení | ano |

| | |
|---------------|------------------------------|
| Použití | Podélné soustružení, vnitřní |
| Druh produktu | vyvrtávací tyč |