

Garant**Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261318 16/11
GTIN	4062406711313
Třída artiklu	21T

Technický popis

Celková délka L	180 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Upínací výška L ₂	15 mm
Délka hlavy L ₁	31 mm
ISO kód držáku	A16Q SVUCR/L11
Ø minimálního předvrtání D _{min}	20 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Velikost destiček	11 mm
Středové přesazení L ₃	11 mm
Řada	GARANT Master
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano

Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč