

**HOLEX****Tesařské kladivo s magnetickým držákem hřebíků, Hmotnost bez násady: 600g****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	751515 600
GTIN	4062406711191
Třída artiklu	72D

**Popis****Provedení:**

Hlava kladiva zápustkově kovaná, kalená a popouštěná. Dobře vypracované ozuby a drážka.

**Magnetický držák hřebíků.** Díky nerozbitné, pevně nalisované rukojeti z ocelové trubky a ergonomické rukojeti vysoká bezpečnost při práci.

Hlava lakovaná, hladká a holá dráha.

**Norma:**

**DIN 7239**

**Materiál:**

Speciální nástrojová ocel.

**Technický popis**

Hmotnost bez násady	600 g
Délka násady	280 mm
Magnetický držák hřebíků	ano
Druh produktu	Kladivo

