

Garant**Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM velmi dlouhý, typ B 6HX DIN 376, AlTiX, M: M8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132738 M8
GTIN	4062406719043
Třída artiklu	11I

Popis**Provedení:**

Univerzální závitník, koncipovaný pro použití v širokém spektru materiálů s vysokou procesní spolehlivostí.

- **Řezný materiál HSS-E-PM pro nejvyšší míru odolnosti proti opotřebení.**
- **Nižší součinitel tření díky novému výkonnému povlaku.**
- **Speciální geometrie pro optimální odvod třísek.**

Všechny velikosti se stopkou podle DIN 376 (= \varnothing stopky zúžený). Díky tomu je výrobek vhodný pro větší hloubky.

Výhoda:

Vhodné zejména pro řezání závitů na obtížně přístupných místech.

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E PM

Norma: Výrobní norma

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitu: 1,25 mm

Celková délka L: 180 mm

\varnothing stopky D_s : 6 mm

Stopka 4hran \square : 4,9 mm

\varnothing otvoru pod závit: 6,8 mm

Technický popis

Rozměr závitu	M8
Norma	Výrobní norma
Hloubka závitu	24 mm

Stoupání závitu	1,25 mm
Počet drážek na třísky	3
Řezný materiál	HSS E PM
Ø otvoru pod závit	6,8 mm
Celková délka L	180 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Závit Ø	8 mm
Druh závitu	M
Počet břitů Z	3
Stopka 4hran □	4,9 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Povlak	AlTiX
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Řada	Master Tap
Druh produktu	závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	24 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	28 m/min	N

Al > 10% Si	vhodný	16 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	24 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	24 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	20 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	10 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	6 m/min	M
GG(G)	vhodný	16 m/min	K
CuZn	vhodný	16 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		