

**DCMT 11T302, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260377 HBT130
GTIN	4062406720049
Třída artiklu	22D

**Popis**

DCMT 11T302 HBT130 Typ: HBT130  
Lamač třísek: MF  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Posuv  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 220 m/min

**Technický popis**

Počet výměn/řezání	2
Rohový radius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T302
Povlak	TiCN
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování

Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 1 mm
Typ	HBT130
Posuv $f$	0,05 - 0,2 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 220 m/min
Lamač třísek	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení