

Garant**Úhlová fréza Tvar D 60°, bez povlaku, Ø js16 DC: 22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	194120 22
GTIN	4045197109859
Třída artiklu	11W

Popis**Provedení:**

Zvláštní zušlechťení povrchu.

Tvar D řeže pouze na obvodu, přímé ozubení.

Upozornění:

Pro frézování malých vodiček v nástrojařství a strojírenství.

Technický popis

Počet zubů Z	8
Posuv f_z v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Uvolňovací $\varnothing D_1$	10,2 mm
\varnothing břitu D_c	22 mm
\varnothing stopky D_s	12 mm
Celková délka L	67 mm
Délka břitu L_c	9 mm
Tvar	D
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS Co 5
Norma	DIN 1833

Tolerance jmenovitý Ø	js16
Směr přísuvu	horizontálně
Stopka	DIN 1835 B s h6
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Rohový úhel čela	60 stupeň
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Úhlová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	250 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	70 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	35 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	28 m/min	P
GG(G)	omezené použití	22 m/min	K
CuZn	omezené použití	35 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		