

Garant**Digitální úchylkoměr HCT rozlišení 0,001 mm, Rozsah měření: 12,5mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	434336 12,5
GTIN	4062406720155
Třída artiklu	41C

Popis

Provedení:

Digitální úchylkoměr s robustním hliníkovým pouzdem a **rozměrným** displejem s integrovanými třibarevnými světelnými diodami pro indikaci tolerancí. Úsporný režim a automatické opětovné zapnutí, **absolutní systém**. Min/Max/Delta, tolerance, přepočítávací faktor, Auto-Off. Předvolba rozměru (Preset) libovolné hodnoty. Změna směru počítání. Provedení s **Bluetooth 5.0**. Kompatibilní s volitelnou mobilní aplikací **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS. Lze použít i prostřednictvím Human Interface Device (HID).

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948, zdvihací páčka č. 434212, náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910, akumulátorový blok č. 404310.

Technický popis

Kalibrování	C1
Ochranná třída IP	IP 54
Typ baterií	Knoflíkový článek
Bezdrátový přenos dat	Mobilní aplikace HCT
Bezdrátový přenos dat	HID (Human Interface Device)
Bezdrátový přenos dat	Aplikace HCT pro Windows
Tloušťka pouzdra	32,9 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Přepínatelný odečet	0,00005 palec
Řada	HCT
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Přepínatelný odečet	0,001 mm
Počet obsažených baterií	1
Ø pouzdra	59,5 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Měřicí síla	0,65 – 0,90 N
Rozsah měření	0 - 12,5 mm
Odchylka měření E MPE (rozsah měření)	0,003 mm
Norma	výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	rozhraní Bluetooth
Rozhraní	USB rozhraní
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Funkce Preset	ano
Měřicí technika	digitální
Materiál pláště	hliník
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm

023010 12,5

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm

023000 12,5

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032

081560 CR2032