

Garant**Digitální úchylkoměr HCT rozlišení 0,001 mm, Rozsah měření: 25mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	434336 25
GTIN	4062406720162
Třída artiklu	41C

Popis

Provedení:

Digitální úchylkoměr s robustním hliníkovým pouzdem a **rozměrným** displejem s integrovanými třibarevnými světelnými diodami pro indikaci tolerancí. Úsporný režim a automatické opětovné zapnutí, **absolutní systém**. Min/Max/Delta, tolerance, přepočítávací faktor, Auto-Off. Předvolba rozměru (Preset) libovolné hodnoty. Změna směru počítání. Provedení s **Bluetooth 5.0**. Kompatibilní s volitelnou mobilní aplikací **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS. Lze použít i prostřednictvím Human Interface Device (HID).

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948, zdvihací páčka č. 434212, náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910, akumulátorový blok č. 404310.

Technický popis

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Tloušťka pouzdra	32,9 mm
Měřicí síla	0,65 – 1,15 N
Přepínatelný odečet	0,001 mm
Přepínatelný odečet	0,00005 palec
Ø pouzdra	59,5 mm
Řada	HCT
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 54
Typ baterií	Knoflíkový článek
Rozsah měření	0 - 25 mm
Bezdrátový přenos dat	Mobilní aplikace HCT
Bezdrátový přenos dat	HID (Human Interface Device)
Bezdrátový přenos dat	Aplikace HCT pro Windows
Kalibrování	C1
Odchylka měření E MPE (rozsah měření)	0,004 mm
Norma	výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palec
Rozhraní	rozhraní Bluetooth
Rozhraní	USB rozhraní
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Funkce Preset	ano
Měřicí technika	digitální
Materiál pláště	hliník
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

KalibrováníÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 30 mm	023000 30
Kalibrace DAkkSÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 100 mm	023010 100
Příslušenství	
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032