

Garant**Digitální úchylkoměr HCT rozlišení 0,001 mm, Rozsah měření: 12,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	434342 12,5
GTIN	4062406720193
Třída artiklu	41C

Popis**Provedení:**

Provedení s **Bluetooth 5.0**. Kompatibilní s volitelnou mobilní aplikací **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS. Lze použít i prostřednictvím Human Interface Device (HID).

Digitální úchylkoměr s robustním hliníkovým pouzdem a rozměrným displejem s integrovanými tříbarevnými světelnými diodami pro indikaci tolerancí. **S přídatným analogovým displejem a tlačítky pro rychlé nastavení mezí tolerancí.** Min/Max/Delta, tolerance, přepočítávací faktor, Auto-Off. Předvolba rozměru (Preset) libovolné hodnoty. Změna směru počítání. Úsporný režim a automatické opětovné zapnutí. absolutní systém.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948, zdvihací páčka č. 434212, náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910, akumulátorový blok č. 404310.

Technický popis

Rozsah měření	0 - 12,5 mm
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Tloušťka pouzdra	32,9 mm
Řada	HCT
Ochranná třída IP	IP 54
Ø pouzdra	59,5 mm
Měřicí síla	0,65 – 0,90 N
Bezdrátový přenos dat	Mobilní aplikace HCT
Bezdrátový přenos dat	HID (Human Interface Device)
Bezdrátový přenos dat	Aplikace HCT pro Windows
Počet obsažených baterií	1
Typ baterií	Knoflíkový článek
Kalibrování	C1
Přepínatelný odečet	0,001 mm
Přepínatelný odečet	0,00005 palec
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE (rozsah měření)	0,003 mm
Norma	výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	rozhraní Bluetooth
Rozhraní	USB rozhraní
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Funkce Preset	ano
Měřicí technika	digitální
Materiál pláště	hliník
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrace DAkSÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5
KalibrováníÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023000 12,5

Příslušenství

Zvedáček pro úchylkoměr S_Dial WORK Rozsah měření 12,5 mm	434212 12,5
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032