




## Bezpečnostní spojka s hadicovou přípojkou Stream-Line, Vnitřní Ø přípojky hadice (jmenovitý rozměr): 8mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	080279 8
GTIN	7391390419057
Třída artiklu	08A

### Popis

#### Provedení:

**Ocelové spojky** na stlačený vzduch vykazují mnoho předností oproti standardním mosazným spojkám:

- **Jednoduché jednoruční ovládání s malou spojovací silou.**
- **Vysoká průchodnost v důsledku malé ztráty tlaku.**
- **Dlouhá životnost díky zušlechťenému povrchu a tvrzeným komponentům s úzkými výrobními tolerancemi.**
- **Hospodárnost – doba amortizace činí nejvýše 2roky.**

**Bezpečnostní spojka eSafe** odpovídá standardu ISO 4414 a EN 983. Nejprve probíhá odvzdušnění a až poté odpojení (bez švihnutí). Nová, vylepšená obsluha jednou rukou. Průtok: 950 l/min, maximální provozní tlak 16 barů. Vyhovuje standardu ISO B.

Adaptér na hadice Stream-Line s jednoduchým a efektivním zalisováním na hadici pomocí matice se závitem bez hadicové svorky.

#### Použití:

K růstu výkonu, zlepšení hospodárnosti a zvýšení bezpečnosti průmyslových zařízení na stlačený vzduch.

#### Upozornění:

**Řada CEJN 310 je vhodná pro trhy Beneluxu, Francie, Severní Ameriky a Norska.**

### Technický popis

Hodnota průtoku	950 l/min
Vnitřní Ø přípojky hadice (jmenovitý rozměr)	8 mm

Maximální provozní tlak	16 bar
Druh produktu	Spojka