



## Spirálová hadice z PU 1/4 palce s bezpečnostní ocelovou spojkou eSafe Ø 8×12 mm, Využitelná délka hadice: 4m



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	080248 4
GTIN	7391390143907
Třída artiklu	08A

### Popis

#### Provedení:

Velmi lehká, flexibilní a odolná PU spirálová hadice s dobrou pružinovou vratnou silou. Teplotní odolnost - 20/+ 60 °C. Maximální provozní tlak 16 barů. Vyhovuje standardu ISO B.

#### Upozornění:

Řada CEJN 310 je vhodná pro trhy Beneluxu, Francie, Severní Ameriky a Norska.

### Technický popis

Připojení rychlospojky	1/4 palec
Materiál	Spirálová hadice PU
Maximální průtržný tlak	35 bar
Vnitřní Ø hadice	8 mm
Barva	modrá
Maximální provozní tlak	10 bar
Připojení zásuvné spojky	1/4 palec
Hadice vnější Ø	12 mm
Využitelná délka hadice	4 m

Druh produktu

Hadice

**Příslušenství**

Vsuvka s vnějším závitem sada 5dílná Připojovací vnější závit 1/4 palec

080300 1/4

Bezpečnostní spojka s hadicovou přípojkou vnější závit Připojovací vnější závit 1/4 palec

080276 1/4