



Spirálová hadice z PU 1/4 palce s bezpečnostní ocelovou spojkou eSafe Ø 8×12 mm, Využitelná délka hadice: 8m



Údaje o objednávce

Artikové číslo	080248 8
GTIN	7391390137609
Třída artiklu	08A

Popis

Provedení:

Velmi lehká, flexibilní a odolná PU spirálová hadice s dobrou pružinovou vratnou silou. Teplotní odolnost - 20/+ 60 °C. Maximální provozní tlak 16 barů. Vyhovuje standardu ISO B.

Upozornění:

Řada CEJN 310 je vhodná pro trhy Beneluxu, Francie, Severní Ameriky a Norska.

Technický popis

Maximální provozní tlak	10 bar
Připojení zásuvné spojky	1/4 palec
Využitelná délka hadice	8 m
Hadice vnější Ø	12 mm
Připojení rychlospojky	1/4 palec
Barva	modrá
Materiál	Spirálová hadice PU
Vnitřní Ø hadice	8 mm
Maximální průřezný tlak	35 bar

Druh produktu

Hadice

PříslušenstvíVsuvka s vnějším závitem sada 5dílná Připojovací vnější
závit 1/4 palec

080300 1/4

Bezpečnostní spojka s hadicovou přípojkou vnější závit
Připojovací vnější závit 1/4 palec

080276 1/4