



## Spirálová hadice z PU 1/2 palce s bezpečnostní ocelovou spojkou eSafe Ø 11×16 mm, Využitelná délka hadice: 8m



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	080249 8
GTIN	7391390305473
Třída artiklu	08A

### Popis

#### Provedení:

Velmi lehká, flexibilní a odolná PU spirálová hadice s dobrou pružinovou vratnou silou. Teplotní odolnost - 20/+ 60 °C. Maximální provozní tlak 16 barů. Vyhovuje standardu ISO B.

#### Upozornění:

Řada CEJN 310 je vhodná pro trhy Beneluxu, Francie, Severní Ameriky a Norska.

### Technický popis

Maximální průtržný tlak	35 bar
Připojení zásuvné spojky	1/2 palec
Materiál	Spirálová hadice PU
Hadice vnější Ø	16 mm
Připojení rychlospojky	1/2 palec
Využitelná délka hadice	8 m

Vnitřní Ø hadice	11 mm
Maximální provozní tlak	10 bar
Barva	modrá
Druh produktu	Hadice

### Příslušenství

Bezpečnostní spojka s hadicovou přípojkou vnější závit Připojovací vnější závit 1/2 palec	080276 1/2
--	------------