




Bezpečnostní spojka s hadicovou přípojkou hadicová přípojka, Vnitřní Ø přípojky hadice (jmenovitý rozměr): 11 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	080278 11
GTIN	7391390419033
Třída artiklu	08A

Popis

Provedení:

Ocelové spojky na stlačený vzduch vykazují mnoho předností oproti standardním mosazným spojkám:

- **Jednoduché jednoruční ovládání s malou spojovací silou.**
- **Vysoká průchodnost v důsledku malé ztráty tlaku.**
- **Dlouhá životnost díky zušlechtěnému povrchu a tvrzeným komponentům s úzkými výrobními tolerancemi.**
- **Hospodárnost – doba amortizace činí nejvýše 2 roky.**

Bezpečnostní spojka eSafe odpovídá standardu ISO 4414 a EN 983. Nejprve probíhá odzdušnění a až poté odpojení (bez švihnutí). Nová, vylepšená obsluha jednou rukou. Průtok: 950 l/min, maximální provozní tlak 16 barů. Vyhovuje standardu ISO B.

Použití:

K růstu výkonu, zlepšení hospodárnosti a zvýšení bezpečnosti průmyslových zařízení na stlačený vzduch.

Upozornění:

Řada CEJN 310 je vhodná pro trhy Beneluxu, Francie, Severní Ameriky a Norska.

Technický popis

Vnitřní Ø přípojky hadice (jmenovitý rozměr)	11 mm
Hodnota průtoku	950 l/min
Maximální provozní tlak	16 bar

Materiál	Ocelová spojka
Druh produktu	Spojka