

**Vyfukovací pistole, plast s pevně montovanou trubicí, Délka výfukové trubice: 90mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080264 90
GTIN	7391390475381
Třída artiklu	08A

Popis**Provedení:**

Vyfukovací pistole s plynule nastavitelným průtokem vzduchu, nízkou hmotností, flexibilními možnostmi odpružení a jednoduchou manipulací. Vyhovuje standardu ISO B.

Použití:

K růstu výkonu, zlepšení hospodárnosti a zvýšení bezpečnosti průmyslových zařízení na stlačený vzduch.

Rozsah dodávky:

Včetně zásuvné ocelové spojky č. 080300 vel. 1/4.

Upozornění:

Řada CEJN 310 je vhodná pro trhy Beneluxu, Francie, Severní Ameriky a Norska.

Technický popis

Délka výfukové trubice	90 mm
Hodnota průtoku	500 l/min
Druh produktu	pistole