



Vyfukovací a stříkácí pistole na kapaliny, nastavitelná vzduchová přípojka, Typ: FLOW



Údaje o objednávce

Artikové číslo	080265 FLOW
GTIN	7391390475367
Třída artiklu	08A

Popis

Provedení:

Vzduchové pistole s plynulou regulací proudu vzduchu, nízkou hmotností, flexibilními možnostmi zavěšování a jednoduchou manipulací.

Vyfukovací a stříkácí pistole s tryskou Jet, **nastavitelný paprsek** (bodový až plochý) **regulovaný průtok** (vzduch: 200 – 1200 l/min., kapalina: 7– 46 l/min.). Vyhovuje standardu ISO B. Včetně zásuvné ocelové spojky č. 080300.

Upozornění:

Řada CEJN 310 je vhodná pro trhy Beneluxu, Francie, Severní Ameriky a Norska.

Technický popis

Hodnota průtoku	200 - 1200 l/min
Hodnota průtoku kapaliny	7 - 46 l/min
Hodnota průtoku vzduchu	200 - 1200 l/min
Druh produktu	pistole

