

**Vyfukovací pistole, plast s pevně namontovanou trubicí „Star-Tip“, Typ: SAFE****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080267 SAFE
GTIN	7391390475374
Třída artiklu	08A

**Popis****Provedení:**

Vyfukovací pistole s plynule nastavitelným průtokem vzduchu, nízkou hmotností, flexibilními možnostmi odpružení a jednoduchou manipulací. Vyhovuje standardu ISO B.

**Použití:**

K růstu výkonu, zlepšení hospodárnosti a zvýšení bezpečnosti průmyslových zařízení na stlačený vzduch.

**Rozsah dodávky:**

Včetně zásuvné ocelové spojky č. 080300.

**Upozornění:**

**Řada CEJN 310 je vhodná pro trhy Beneluxu, Francie, Severní Ameriky a Norska.**

**Technický popis**

Délka výfukové trubice	90 mm
Hodnota průtoku	500 l/min
Druh produktu	pistole

**Příslušenství**

Sada trubkových a mlhových trysek	080257
Sada magnetických držáků	080261
Ochranný kryt, transparentní pro vyfukovací pistoli Vnější Ø 100 mm	080256 100
Vsuvka s vnějším závitem sada 5dílná Připojovací vnější závit 1/4 palec	080300 1/4