


Garant**Soustružnický držák GARANT Master eco krátký, levý, Velikost stopky / destičky: 20/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250001 20/12
GTIN	4062406733261
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břit a dodatečné chlazení volných ploch.

Upozornění:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Technický popis

Lomená páka	259015 15
ISO kód držáku	PCLNR/L 2020X12
Podložka	259031 5
Funkční šířka L ₄	25 mm
Velikost destiček	12 mm
Délka hlavy L ₁	30 mm
Velikost stopky	20 mm
Šroubek klínku	259018 15
Celková délka L	90 mm

Pružina	259046 4
Řada	Master Eco
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák