

Garant**Soustružnický držák GARANT Master eco krátký, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250000 20/12
GTIN	4062406733230
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Upozornění:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Technický popis

Lomená páka	259015 15
Délka hlavy L ₁	30 mm
Podložka	259031 5
Celková délka L	90 mm
ISO kód držáku	PCLNR/L 2020X12
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Řada	Master Eco
Šroubek klínku	259018 15
Velikost stopky	20 mm

Funkční šířka L ₄	25 mm
Pružina	259046 4
Velikost destiček	12 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák