

**Garant****Soustružnický držák GARANT Master eco krátký, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250000 25/12
GTIN	4062406733247
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

**Upozornění:**

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

**Technický popis**

Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
Velikost destiček	12 mm
Pružina	259046 4
Velikost stopky	25 mm
Podložka	259031 5
Řada	Master Eco
Délka hlavy L <sub>1</sub>	30 mm
Šroubek klínku	259018 15
Celková délka L	100 mm

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Lomená páka	259015 15
ISO kód držáku	PCLNR/L 2525H12
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák